



Retrofit PUSHclock

Einfach einstellbare Positionsanzeige

Stellen Sie Ihre Uhren im Handumdrehen ein! Dank der einfach einstellbaren Positionsanzeige erfolgt die Einstellung ganz mühelos, sodass Sie eine Ihrer wertvollsten Ressourcen sparen – Ihre Zeit.

Die Kalibrierung des Handrades nach dem Anpassen des Mahlspalts war noch nie so einfach! Es ist kein Werkzeug erforderlich. Drücken Sie einfach die Uhr mit dem Federmechanismus und stellen Sie die 6-Uhr-Position ein.

Vorteile



Betriebszeit

Schnelleres und einfacheres Einstellen spart den Betreibern Zeit



Sicherheit des Walzenstuhls

Kein übermäßiges Anziehen von Schrauben



Genauigkeit

Zeigt stets die richtige Position an

Lieferbar für folgende Walzenstühle:

- Antares MDDR/T, Diorit MDDY/Z, Dolomit MDDP/Q
- Newtronic MDDM/O in Kombination mit Retrofit der Spalteinstellung mit Klemmhebel

Lieferbare Retrofit-Kits:

- 4 werkzeuglose Handräder grün oder schwarz (4-Walzenstuhl)
- 8 werkzeuglose Handräder grün oder schwarz (8-Walzenstuhl)

Schnelle Installation in etwa 15 Minuten pro Walzenpaket

Sie möchten Ihre Walzenstühle nachrüsten?

Bestellen Sie direkt auf [myBühler](#)

